

品番：EA351GH-125

品名：125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)




販売価格	3,610円(税抜) / 3,971円(税込)		
カタログ価格	3,610円(税抜) / 3,971円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/09 11:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



#### 仕様

呼び径	125A	厚み	2.0mm
使用温度範囲	水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃	材質	特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど	最高圧力	水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa
全面形パッキン			
JIS5K			
耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています			
ボルト穴数	8		

#### 代替品

	品番 EA351GL-125 コメント JIS 10K
--	--------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.