

品番：EA351GJ-125

品名：125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,800円(税抜) / 5,280円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,800円(税抜) / 5,280円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/09 12:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                          |  |      |                                |
|--------------------------|--|------|--------------------------------|
| 呼び径                      | 125A   | 厚み   | 3.0mm                          |
| 使用温度範囲                   | 水系流体:-100~215℃<br>油系流体:-100~150℃<br>ガス系流体:-100~200℃            | 材質   | 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材          |
| 適用流体                     | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa<br>ガス系流体:1.0MPa |
| 全面形パッキン                  |  |      |                                |
| JIS5K                    |  |      |                                |
| 耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています |  |      |                                |
| ボルト穴数                    | 8  |      |                                |

#### 代替品

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA351GM-125<br>コメント JIS 10K |
|--|--------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.