

品番：EA351GL-15

品名：15A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/09 12:01現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



仕様

呼び径	15A	厚み	2.0mm
使用温度範囲	水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃	適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
最高圧力	水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa	材質	特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
全面形パッキン			
JIS10K			
耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています			
ボルト穴数	4		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.