

品番 : EA351GL-80

品名 : 80A/2.0mm全面フランジ パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)



販売価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1511ページ		



#### 仕様

呼び径	80A	厚み	2.0mm
使用温度範囲	水系流体:-100~215°C 油系流体:-100~150°C ガス系流体:-100~200°C	適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
最高圧力	水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa	材質	特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
全面形パッキン			
JIS10K			
耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています			
ボルト穴数	8		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.