# 品番：EA351GP-40

# 品名：40A/1.5mm 全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(高温用/5K)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 995円（税抜）／ 1,095円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 995円（税抜）／1,095円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/09/21 09:30現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | |
| カタログページ | 1512ページ | | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 40A | 厚み | 1.5mm |
| 使用温度範囲 | 水系流体：-200～215℃<br>油系・ガス系流体：-200～260℃ | 材質 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体：4.0MPa<br>ガス系流体：1.0MPa |
| 全面形パッキン | | | |
| JIS5K | | | |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます | | | |
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れます | | | |
| 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます | | | |

代替品

**品番**　EA351GT-40

**コメント**　JIS 10K

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.