

品番 : EA351GR-50

品名 : 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,530円(税抜) / 1,683円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,530円(税抜) / 1,683円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/24 18:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1462ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------------|---|------|--------------------------------|
| 呼び径 | 50A | 厚み | 2.0mm |
| 使用温度範囲 | 水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃ | 材質 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:4.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
| 全面形パッキン | | | |
| JIS5K | | | |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます | | | |
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れます | | | |
| 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます | | | |

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA351GV-50 コメント JIS 10K |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.