

品番 : EA351GS-65

品名 : 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,910円(税抜) / 3,201円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,910円(税抜) / 3,201円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/11 09:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1462ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |   |      |                                |
|--------|---|------|--------------------------------|
| 呼び径    | 65A   | 厚み   | 3.0mm                          |
| 使用温度範囲 | 水系流体:-200~215℃<br>油系・ガス系流体:-200~260℃                                | 材質   | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛                |
| 適用流体   | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:4.0MPa<br>ガス系流体:1.0MPa |

全面形パッキン

JIS5K

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます

傷が付きにくく、柔軟性に優れます

比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます

#### 代替品

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA351GW-65<br>コメント JIS 10K |
|--|-------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.