

品番 : EA351GV-65

品名 : 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,620円(税抜) / 2,882円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,620円(税抜) / 2,882円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/11 09:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1462ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                    |  |      |   |
|------------------------------------|--|------|---|
| 呼び径                                | 65A                                    | 厚み   | 2.0mm   |
| 使用温度範囲                             | 水系流体: -200~215℃<br>油系・ガス系流体: -200~260℃ | 最高圧力 | 水系・油系流体: 4.0MPa<br>ガス系流体: 1.0MPa                                    |
| 材質                                 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛                        | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 全面形パッキン                            |  |      |   |
| JIS10K                             |  |      |   |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます |  |      |   |
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れます                   |  |      |   |
| 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます           |  |      |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.