

品番：EA351GW-100

品名：100A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,640円(税抜)／6,204円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,640円(税抜)／6,204円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/24 18:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1462ページ                      |      |   |



|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 品番                                 | EA351GW-100                                                         |
| 品名                                 | 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)                                      |
| 材質                                 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛                                                     |
| 厚み                                 | 3.0mm                                                               |
| 呼び径                                | 100A                                                                |
| 使用温度範囲                             | 水系流体:-200～215℃<br>油系・ガス系流体:-200～260℃                                |
| 最高圧力                               | 水系・油系流体:4.0MPa<br>ガス系流体:1.0MPa                                      |
| 適用流体                               | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 全面形パッキン                            |                                                                     |
| JIS10K                             |                                                                     |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます |                                                                     |
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れます                   |                                                                     |
| 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます           |                                                                     |

仕様

|                                    |                                      |      |                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 呼び径                                | 100A                                 | 厚み   | 3.0mm                                                               |
| 使用温度範囲                             | 水系流体:-200～215℃<br>油系・ガス系流体:-200～260℃ | 材質   | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛                                                     |
| 最高圧力                               | 水系・油系流体:4.0MPa<br>ガス系流体:1.0MPa       | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 全面形パッキン                            |                                      |      |                                                                     |
| JIS10K                             |                                      |      |                                                                     |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます |                                      |      |                                                                     |
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れます                   |                                      |      |                                                                     |
| 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます           |                                      |      |                                                                     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.