品番: EA351GW-65

品名: 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)



販売価格	3,450円(税抜)/3,795円(税込)				
カタログ価格	3,450円(税抜)/3,795円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/22 01:15現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1512ページ				







## 仕様

呼び径	65A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃	最高圧力	水系・油系流体:4.0MPa ガス系流体:1.0MPa
材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛	適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、ア ルコール、動植物油、熱媒油、芳香族 炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカ リ、塩類溶液、空気、排ガスなど

全面形パッキン

JIS10K

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます

傷が付きにくく、柔軟性に優れます

比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.