

品番：EA351KA-11

品名：6.2mmx7m 細幅シールテープ(小径用/20巻)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,690円(税抜) / 5,159円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,690円(税抜) / 5,159円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 57 (2026/03/27 02:39現在) | | |
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1046ページ1448ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----|-------------------------------------|------|---------------|
| 幅 | 6.2mm | 長さ | 7m |
| 厚さ | 0.1mm | 材質 | ポリテトラフルオロエチレン |
| 用途 | 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに | 耐熱温度 | -200℃~260℃ |
| 入数 | 20巻 | | |
| 難燃性 | 耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 | | |
| | 細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です | | |
| | 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。 | | |
| | 屋外使用でも半永久的に侵されません。 | | |
| | 食品衛生法の認可は受けておりません。 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.