

品番 : EA351NE-1.5

品名 : 635x 635x1.5mm ガスケットシート(汎用)



販売価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
カタログ価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/20 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1460ページ		



仕様

各種産業用配管フランジガスケット、各種機器用ガスケット、ダクト用ガスケットに			
圧力限界	3.0MPa	耐熱温度	-50~150℃
有機、無機繊維に特殊なゴムバインダーと 充填材を混ぜ合わせ圧延加硫した シートガスケット			
サイズ	635×635mm	厚み	1.5mm
入数は1枚入りです。			
重量	1178g	使用温度範囲	-50~150℃

代替品

	品番 EA351NE-1.5B コメント 1270x1270x1.5mm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.