


品番：EA351NG-1.5

品名：1000x1000x1.5mm ガasketシート(膨張黒鉛)



販売価格	9,550円(税抜)／10,505円(税込)		
カタログ価格	9,550円(税抜)／10,505円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2024/05/21 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1526ページ		



仕様

各種機器用ガスケット、各種グランドパッキン用素材、発熱体の熱引き等、メタルガスケット等のシール補助材として			
適用流体	水系、蒸気、油系、 熱風、排ガス、強アルカリ	材質	膨張黒鉛
サイズ	1000×1000mm	厚み	1.5mm
圧力限界	2.0MPa	耐熱温度	-240～420℃(蒸気は650℃まで)
熱伝導性、電気伝導性に優れています。			
重量	1461g	使用温度範囲	-240～420℃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.