

品番：EA353AP-2

品名：610x1060mm エプロン(溶接作業用)



販売価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
カタログ価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/25 02:03現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0087ページ		



耐久性に優れたダブルロックステッチ縫製です

仕様

材質	牛革	タイプ	ネックハンガータイプ
サイズ	1060(H)mm×610(W)mm	アジャスタブル紐の長さ	700mm
重量	950g		

丈夫で耐久性があり、溶接スパッタから作業者の安全を守ります。

首紐長さ調節可能です。

ダブルロックステッチ縫製で、力のかかる部分にはリベットが打たれています。

防熱、耐久性、着心地よさに優れています。

代替品

	品番 EA353AP-67 コメント
---	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

