

品番：EA353AT-122

品名：[L] 溶接用革手袋(耐切創)



販売価格	9,750円(税抜) / 10,725円(税込)		
カタログ価格	9,750円(税抜) / 10,725円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/06 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	0091ページ		



仕様

サイズ	L	材質	手の甲:牛革 手の平:豚革
全長	330mm	掌回り	270mm
中指長さ	97mm	厚み	2.4mm
耐熱温度	260℃		
ケブラー縫製			
負荷のかかる親指部分にはライン補強			
手首外側・小指外側に補強付			
ANSI規格 耐切創レベルA5			
EN388:2003規格 耐切創レベル3			
●ANSIカットレベル…ASTM(米国材料試験協会)によって標準化・規定された国際的な切創基準(切創レベル1~5(高))。CEN(欧州標準化委員会)のEN388基準より厳しい評価内容となっています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.