

品番：EA353AT-21

品名：[M]手袋(溶接用・鹿革)



販売価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
カタログ価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/13 10:48現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	0090ページ		



柔らかくて使いやすいです

仕様

サイズ	M	全長(mm)	約350
掌周り(mm)	245	中指長さ(mm)	90
厚み	1.3mm	カラー	白
材質	鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーマックス難熱:5%)	耐熱温度	260℃

柔らかくて使いやすいです。

ケブラー縫製

負荷のかかる親指部分にはライン補強

耐久性に優れたケブラー縫製により、火花や摩耗に強いです。

内縫いのため糸の焼き切れを防止します。

手首もしっかり守ります。

代替品

品番	EA353AT-131
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.