

品番：EA353BT-166A

品名：[S] メカニクスグローブ(合成革/灰)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/04/06 10:21現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



仕様

メーカー	MECHANIX WEAR(メカニクスウェア)	型番	MG-88-008
シリーズ	ORIGINAL	サイズ	S
全長	215mm	掌周り	200mm
中指長さ	80mm	厚み	0.8mm
材質	手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地	カラー	ウルフグレー
規格	EN388 2121X		

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。

軽量のTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。

Freedom-Flexの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。

通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。

CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。

合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。

Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。

リスト部ヘナイロン製ループが付きで持運びに便利です。

タッチスクリーン対応

洗濯機洗い可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.