品番: EA353BT-168A

品名: [L] メカニクスグローブ(合成革/灰)



販売価格	3,600円(税抜)/3,960円(税込)				
カタログ価 格	3,600円(税抜)/3,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: 38 (2025/11/04 14:37現在)				
商品入数	1	販売単位	双		
カタログページ					









## 仕様

メーカー	MECHANIXWEAR(メカニックスウェ ア)	型番	MG-88-010
シリーズ	ORIGINAL	サイズ	L
全長(mm)	225	掌周り(mm)	220
中指長さ(mm)	90	厚み(mm)	0.8
材質	手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地	カラー	ウルフグレー
規格	EN388 2121X		

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。

軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。

Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。

通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。

CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。

合成皮革の指力バーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。

Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。

リスト部へナイロン製ループが付きで持運びに便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.