品番: EA353BT-231A

品名:[S] メカニクスグローブ(合成革/黒)



販売価格	3,600円(税抜)/3,960円(税込)				
カタログ価 格	3,600円(税抜)/3,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/17 08:31現在)				
商品入数	1	販売単位	双		
カタログページ					























## 仕様

メーカー	MECHANIXWEAR[メカニックスウェ ア]	型番	MG-05-008
シリーズ	ORIGINAL	サイズ	S
全長(mm)	215	掌周り(mm)	200
中指長さ(mm)	80	材質	手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
厚み(mm)	0.8	カラー	ブラック
仕様	洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応		

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。

織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。

縫製が手の甲の生地のたるみを減らし、動きやすさを向上させます。

グリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。

軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。

合成皮革の指力バーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。

タッチスクリーン対応の0.8mm合成皮革は器用さと耐久性の完璧な融合を提供します。

通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.