品番: EA353BT-273B

品名:[L]メカニックスグローブ(合成革)



販売価格	5,000円 (税抜)/ 5,500円(税込)				
カタログ価 格	5,000円(税抜)/5,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/19 19:12現在)				
商品入数	1	販売単位	双		
カタログページ					

















仕様

メーカー	MECHANIXWEAR[メカニックスウェ ア]	型番	MPT-55-010
シリーズ	M-Pact	サイズ	L
全長(mm)	240	掌周り(mm)	240
中指長さ(mm)	90	厚み(mm)	0.8
材質	手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地	カラー	コバート
規格	EN388 2121XP ANSI 3 ABR		

新しいTPRナックルおよび指のデザインは、保護機能を損なうことなく、柔軟性と器用さを向上させます。

耐水性、耐摩耗性のリップストップ素材が手の甲を覆い、狭い場所で作業する際の引っかかりのリスクを減少させます。

親指周りにLock Ring パターンを施し、高摩耗エリアの耐久性を強化、縫い目からの劣化やほつれを防ぎより長持ちします。

延長されたフック&ループ式のリストクロージャーデザインは、しっかりとしたフィット感を提供します。

補強された人差し指と親指は耐久性を強化し、リブ模様のスタンプパターンがグリップ力を向上させます。

指の付け根にあるグリップパネルは、どんな工具を使う際にもグリップ力と耐久性を向上させます。

2mmのD3O衝撃吸収・振動拡散パームパディングは、ダブルステッチされたグリップ素材で包まれています。

AirHammer パームパディングデザインは、手の外側を包み込み、機能的で保護的な表面を作り出します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.