品番: EA353BT-293A

品名: [L] メカニクスグローブ(合成革/OD)



販売価格	3,600円(税抜)/3,960円(税込)				
カタログ価格	3,600円(税抜)/3,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/20 17:37現在)				
商品入数	1	販売単位	双		
カタログページ					







## 仕様

メーカー	MECHANIXWEAR(メカニックスウェ ア)	型番	MG-60-010(新タイプ)
シリーズ	ORIGINAL	サイズ	L
全長(mm)	225	掌周り(mm)	220
中指長さ(mm)	90	材質	手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
カラー	ODグリーン	規格	EN388 2121X
仕様	洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応		

軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。

CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。

Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。

Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。

通気性に優れているてのひらのパッドが軽い衝撃や振動から手を保護します。

合成皮革の指力バーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。

タッチスクリーン対応の0.8mm合成皮革は器用さと耐久性の完璧な融合を提供します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.