

品番：EA353BT-311

品名：[S] メカニクスグローブ(合成革/黒)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2026/05/26 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2193ページ		



仕様

メーカー	MECHANIX WEAR(メカニクスウェア)	型番	HDG-55-008
シリーズ	PRECISION PRO	サイズ	S
全長	205mm	掌周り	190mm
中指長さ	75mm	厚み	0.6mm
材質	樹脂部:シリコン 繊維部:手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパン デックス	カラー	コバート
重量	75g		

手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。

指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。

指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。

指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。

親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用

タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。

タッチスクリーン対応

洗濯機洗い可

耐摩耗性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.