

品番：EA353BT-352

品名：[M/女性用] メカニクスグローブ(合成革)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



ウーマンズモデルで、女性の骨格に合わせて再設計された専用フィット

仕様

メーカー	MECHANIX WEAR(メカニクスウェア)	型番	MSD-55-520
シリーズ	WOMENS(女性向けモデル)	サイズ	M
全長	192mm	掌周り	185mm
中指長さ	73mm	厚み	0.5mm
材質	手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパン デックス	カラー	コバート
規格	EN388 1121X		

クロージャー部分にサーマル・プラスチック・ラバー(TPR)を採用して、しっかりフィットします。

リスト部へナイロン製ループが付きで持運びに便利です。

通気性の高いTrekDryR(トレックドライ)素材により、手を涼しく快適に保ちます。

手の構造に基づいたステッチのダーツが自然な湾曲に馴染んで高精度なフィット感を生み出します。

0.5mm AX-Suedeによる鋭敏な装着感

関節部分の柔軟な伸張性により、トリガーフィンガーの可動性が違います。

洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.