

品番：EA353BT-77A

品名：[M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 14:34現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



### 仕様

メーカー	MECHANIX WEAR(メカニクスウェア)	型番	MG-78-009
シリーズ	ORIGINAL	サイズ	M
全長	220mm	掌周り	210mm
中指長さ	88mm	厚み	0.8mm
材質	手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地		

洗濯機洗い可

タッチスクリーン対応

通気性に優れている手のひらのパッドが軽い衝撃や振動から手を保護します。

引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らしています。

CoolPlus織りのメッシュ素材が作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。

Freedom-Flexの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。

Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。

軽量のTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクローザーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。

リスト部に持運びに便利なナイロン製ループ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.