

品番：EA353BW-92A

品名：[M] メカニクスグローブ(合成革/ココテ)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/05/26 10:25現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	MECHANIX WEAR(メカニクスウェア)	型番	FFTAB-72-009
シリーズ	FASTFIT	サイズ	M
全長	235mm	掌周り	220mm
中指長さ	90mm	厚み	0.6mm
重量	84g	材質	手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地
カラー	ココーテ	規格	EN388 2111X
仕様	洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応		

軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。

CoolPlusRの織りメッシュ手の甲部分は、作業中の熱の蓄積を減らします。

指の裏面に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。

シームレスに包み込む指先デザインでフィット感と操作性を向上させました。

2ピース構造の手のひら部分が素材のたるみを軽減します。

通気性に優れている手のひらのパッドが軽い衝撃や振動から手を保護します。

指先補強で耐久性があります。

フルラップデザインで着脱しやすいです。

リスト部ヘナイロン製ループが付きで持運びに便利です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.