

品番：EA353BY-253

品名：[L] メカニクスグローブ(革/ブラウン)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2025/12/19 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



耐切創等級ANSIについて
ANSI規格は、米国国家安全協会 (American National Standards Institute) によって定められており、アメリカ国内における工業分野の標準規格の採用を行っています。
耐切創等級については、10A-100という数値を割り、耐切創等級に相当する値が示されています。その値が高いほど、その用途に耐えられる強度に達するものと見なされます。
耐切創等級
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

耐切創等級ANSIについて
ANSI規格は、米国国家安全協会 (American National Standards Institute) によって定められており、アメリカ国内における工業分野の標準規格の採用を行っています。
耐切創等級については、10A-100という数値を割り、耐切創等級に相当する値が示されています。その値が高いほど、その用途に耐えられる強度に達するものと見なされます。
耐切創等級
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

メカニクスグローブマーク説明
このマークは、手袋を正しく着用するための説明書が添付されています。
洗濯機に入れて、乾燥機に入れません。

仕様

メーカー	MECHANIX WEAR (メカニクスウェア)	型番	LD-C75-010
シリーズ	LEATHER DRIVER	サイズ	L
全長(mm)	240	掌周り(mm)	255
中指長さ(mm)	93	厚さ	1.7mm
重量	168g	材質	本革
カラー	ブラウン		

EN388:2016規格 耐切創レベルXF

ANSI規格耐切創レベルA9

快適なストレッチ性のある伸縮性に優れた袖口部分で着脱も簡単です。

ガンカット縫製で、ほつれやすい指の内側の縫い目をなくして耐久性も向上しています。

手の平には耐摩耗に優れた革を使用しています。

耐久性、耐水性、通気性に優れ、湿気の多い環境でも快適です。

ゴム絞り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.