

品番：EA354AB-221

品名：[M] 手袋・耐切創(PUコート)



販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/05/21 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2285ページ		



仕様

メーカー	東和コーポレーション(TOWA)	型番	178
商品名	EVOカットレジスト	サイズ	M
全長(mm)	230	掌周り(mm)	190
中指長さ(mm)	78	厚み	1.3mm
材質	樹脂部: ポリウレタン 繊維部: 高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン	カラー	本体: ホワイト 裾: ピンク
用途	ガラス工業、自動車工業、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取扱い、アルミサッシ組み立て		

EU規格CE EN388
耐切創レベル XE

18ゲージ

高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。

編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。

次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.