

品番：EA354AB-222

品名：[L] 手袋・耐切創(PUコート)



販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/08/21 19:51現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2246ページ		



仕様

メーカー	東和コーポレーション(TOWA)	型番	178
商品名	EVOカットレジスト	サイズ	L
材質	樹脂部: ポリウレタン 繊維部: 高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン	全長(mm)	245
掌周り(mm)	204	中指長さ(mm)	80
厚み(mm)	1.3	カラー	本体: ホワイト 裾: ブルー
用途	ガラス工業、自動車工業、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取扱い、アルミサッシ組み立てに。		

EN388:2016 耐切創レベルXE

18ゲージ

高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。

編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。

次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。

紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.