

品番：EA354BD-133

品名：[L/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,190円(税抜)／4,609円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 4,190円(税抜)／4,609円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 31 (2026/03/10 04:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 200                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 2202ページ                       |      |   |



|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 品番       | EA354BD-133                    |
| 品名       | [L/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) |
| サイズ      | L                              |
| カラー      | ブルー                            |
| 厚み(mm)   | 0.06                           |
| 全長(mm)   | 240                            |
| 掌周り(mm)  | 191                            |
| 中指長さ(mm) | 80                             |
| 材質       | ニトリル                           |
| 特徴       | 生分解性・粉末フリー                     |
| 用途       | 家庭・業務用                         |
| 備考       |                                |

ニトリルゴムの特性  
アクリルニトリル・ブタジエン共重合体(ニトリル)は、優れた耐油性・耐薬品性を有し、アレルギー性皮膚炎の原因となるタンパク質を含有しません。また、優れた弾力性と柔軟性を有し、作業時の快適性を高めます。

【注意】本品は、ニトリルゴム製の手袋です。ニトリルゴムは、一部の化学物質に耐性があります。詳細は、取扱説明書をご覧ください。



パウダー  
無し

仕様

|                                                 |      |         |        |
|-------------------------------------------------|------|---------|--------|
| サイズ                                             | L    | 材質      | ニトリルゴム |
| カラー                                             | ブルー  | 全長(mm)  | 240    |
| 厚み(mm)                                          | 0.06 | 掌周り(mm) | 191    |
| 中指長さ(mm)                                        | 80   |         |        |
| パウダーフリー                                         |      |         |        |
| 左右兼用                                            |      |         |        |
| さまざまな化学的危険から保護します。                              |      |         |        |
| 敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。 |      |         |        |
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C                |      |         |        |

代替品

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | 品番 EA354GA-24C<br>コメント 違い: 生分解性なし・厚み等 |
|--|---------------------------------------|

