


品番：EA354BD-51

品名：[M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚)



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 129 (2026/04/27 05:35現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	2202ページ		



ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい手袋です

仕様

材質	ニトリルゴム100%	厚さ	0.1mm
全長	240mm	サイズ	M
入数	100枚入り		

パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布)

ロールカフ

左右兼用

生分解性に優れた手袋です。

新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。

独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。

ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。

天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺しに対する耐性があります。

断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。

代替品

--	--



品番 EA354DS-42
コメント 違い:生分解性でない等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.