

品番：EA354BD-71F

品名：[M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー-無/50枚)



販売価格	3,820円(税抜)／4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜)／4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 74 (2025/05/07 23:34現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	2262ページ		



加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です

仕様

サイズ	M	全長	約240mm
厚さ	0.2mm	材質	ニトリルゴム100%
入数	50枚入り		
パウダーなし			
ロールカフ			
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。			
左右兼用			
生分解性に優れた手袋です。			
新しいレベルの触覚感覚、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。			
独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。			
食品や薬物を用いる作業に使用することができます。			
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。			
天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺しに対する耐性があります。			
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。			

代替品



品番 EA354GA-28B

コメント M 厚み0.1mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.