

品番：EA354BD-73

品名：[LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)



販売価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
カタログ価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 00:08現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	2202ページ		



加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です

仕様

サイズ	XL	全長	約240mm
厚さ	0.2mm	材質	ニトリルゴム100%
入数	50枚入り		
パウダーあり			
ロールカフ			
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。			
左右兼用			
生分解性に優れた手袋です。			
新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。			
独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。			
食品や薬物を用いる作業に使用することができます。			
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。			
天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺しに対する耐性があります。			
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。			

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B 適合

代替品



品番 EA354DS-43

コメント L 厚み0.1mm・生分解性でない

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.