

品番：EA354BD-91

品名：[M] 手袋(ニトリル・パウダ-無・滑り止付/100枚)



販売価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
カタログ価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/03/20 18:44現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	2202ページ		



品番	EA354BD-91
品名	[M] 手袋(ニトリル・パウダ-無・滑り止付/100枚)
サイズ	M
厚み	0.1mm
入数	100枚入
全長	約240mm
材質	ニトリルゴム
特徴	パウダ-なし、指先すべり止付、低弾性、左右兼用、ロールカフタイプで手首を保護
備考	加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。
	明るい色による高い視認性
	新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。
	独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。
	断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
	ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。



特徴	パウダ-なし、指先すべり止付、低弾性、左右兼用、ロールカフタイプで手首を保護
備考	加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。
	明るい色による高い視認性
	新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。
	独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。
	断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
	ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。

加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。明るい色による高い視認性があります

#### 仕様

サイズ	M	全長	約240mm
厚み	0.1mm	材質	ニトリルゴム
入数	100枚入		
パウダ-なし			
指先すべり止付			
低弾性			
左右兼用			
ロールカフタイプで手首を保護			
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。			
明るい色による高い視認性			
新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。			
独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。			
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。			
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。			

天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。

### 代替品



品番 EA354BD-92

コメント Lサイズ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.