

品番：EA354BE-2

品名：[L/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)



販売価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
カタログ価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/05/04 07:18現在)		
商品入数	12	販売単位	Dz
カタログページ	2197ページ		



品番	EA354BE-2
品名	[L/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
サイズ	L
全長	300mm
厚み	0.28mm
入数	12双入り

特徴	エンボス加工で滑りにくい手袋です。
用途	化学用
弾力性	低弾性
カフ	ストレートカフ
フィット感	フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護
材質	ニトリルの強さ、丈夫さ、耐ケミカル性を持ちつつ、天然ゴムのように柔らかい。
価格	従来のニトリルのみの製品よりも低価格
グリップ	フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護 トレッドグリップ

エンボス加工で滑りにくい手袋です

仕様

サイズ	L	材質	ニトリルゴム
全長	300mm	掌周り	235mm
厚み	0.28mm	中指長さ	88mm
入数	12双入り		
エンボス加工			
化学用			
低弾性			
ストレートカフ			
人間工学に基づいたデザインで疲労を軽減、快適性が向上。			
フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護			
ニトリルの強さ、丈夫さ、耐ケミカル性を持ちつつ、天然ゴムのように柔らかい。			
従来のニトリルのみの製品よりも低価格			
フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護			
トレッドグリップ			

代替品



品番 EA354BD-21
コメント 違い:入数・厚み等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.