

品番：EA354BE-32

品名：[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2026/03/24 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2186ページ		



品番	EA354BE-32
品名	[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート)
サイズ	M
カラー	ブルー
材質	繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸 樹脂部:ニトリルゴム
全長(mm)	265
中指長さ(mm)	78
掌周り(mm)	195
厚み(mm)	1.83
規格	ANSI規格 耐切創レベルA4 EN388:2016規格 耐切創レベルXD
特徴	水や油に触れても高いグリップ力を発揮します。 ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります



品番	EA354BE-32
品名	[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート)
サイズ	M
カラー	ブルー
材質	繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸 樹脂部:ニトリルゴム
全長(mm)	265
中指長さ(mm)	78
掌周り(mm)	195
厚み(mm)	1.83
規格	ANSI規格 耐切創レベルA4 EN388:2016規格 耐切創レベルXD
特徴	水や油に触れても高いグリップ力を発揮します。 ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります

ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります

### 仕様

サイズ	M	材質	繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸 樹脂部:ニトリルゴム
全長(mm)	265	掌周り(mm)	195
中指長さ(mm)	78	厚み(mm)	1.83
カラー	ブルー		

ANSI規格 耐切創レベルA4

EN388:2016規格 耐切創レベルXD

水や油に触れても高いグリップ力を発揮します。

ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります

### 代替品

	品番 EA354GJ-86 コメント M
--	-------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.