

品番 : EA354BF-58

品名 : [LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)



販売価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
カタログ価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/05/02 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2198ページ		



品番	EA354BF-58
品名	[LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
メーカー	ダイヤゴム
型番	ダイローブ640
サイズ	LL
全長(mm)	330
掌周り(mm)	250
中指長さ(mm)	90
厚み	0.45mm
電気抵抗値	<1.0×10 ⁸ Ω
カラー	ブラック
材質	ブチルゴム
重量	99g

モデルチェンジ内容 25/01/07 新モデルから導電性能が付与されパッケージも若干変更します(2025年1月以降順次切替) 20250107 1018

仕様

メーカー	ダイヤゴム	型番	ダイローブ640
サイズ	LL	全長(mm)	330
掌周り(mm)	250	中指長さ(mm)	90
厚み	0.45mm	電気抵抗値	<1.0×10 ⁸ Ω
カラー	ブラック	材質	ブチルゴム
重量	99g		

極性溶剤に優れた耐透過性、耐溶剤性を示すブチルゴム製です。

柔らかく、作業性に優れます。

全長33cmで肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。

裏地がなく、手になじみやすい。

パウダーフリー

JIS T 8116:2005適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.