


品番：EA354BF-71

品名：[S/270mm] 手袋・耐溶剤(シリコン・化繊裏)



販売価格	10,500円(税抜)／ 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 16:12現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2249ページ2259ページ		



仕様

メーカー	ダイヤゴム	型番	ダイロブH200
サイズ	S	全長(mm)	270
掌周り(mm)	222	中指長さ(mm)	70
厚み	2.95mm	材質	表:シリコーン 裏:化学繊維 インナー:断熱布
耐熱温度	200℃	カラー	半透明
半導体、食品工場、熱湯での洗浄作業に。			
インナーに断熱素材使用			
200℃の熱が伝わるのに約15秒			
食品衛生法適合			
シリコーンは生理的に不活性			
特殊加工での発塵の抑制			
完全防水			
二重構造			
CEマーキング			


素材自体は約200℃まで耐えることができます。  
それ以上の温度では融ける可能性があります。  
(あくまでも素材の耐熱温度なので、熱いと感じた時点で使用をやめてください。)

「樹脂層」と「断熱生地」の間に空気層を設け、耐熱性を高めました。

－196℃の液体窒素の飛沫防止に使用可能。  
※液体窒素の取り扱い、または触れる恐れのある作業にご使用いただく場合は、必ず専門家の指導のもと行ってください。

※溶接・消防などの荒い作業には適しません。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA354BF-86</p> <p><b>コメント</b> 変更点:サイズ、材質</p>
---	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.