


品番：EA354BF-86

品名：[L/300mm] 手袋・耐熱(シリコン/裏地付)



販売価格	9,750円(税抜)／10,725円(税込)		
カタログ価格	9,750円(税抜)／10,725円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/04 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2189ページ2199ページ		



耐熱性に優れたシリコンゴム手袋です。

仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	HW900
サイズ	L	全長(mm)	300
掌周り(mm)	240	中指長さ(mm)	80
厚み	3.5mm	耐熱温度	200℃
推奨使用時間	200℃:約10秒以内 150℃:約20秒以内	材質	表:シリコン(樹脂部)、ナイロン(繊維部) 裏:ポリエステル・ポリウレタン(繊維部) カフ:合成皮革 ループタグ:ポリエステル
カラー	本体:ホワイト 裾:ライトブルー		

プラント設備のメンテナンスや高温の器具や部品の取り扱いに
表面のシリコンゴムで水の侵入を防ぎ、耐熱性の高いインナー構造で熱から手を守ります。
防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。
表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着しても落ちやすいです。
湿気や汗を吸収する裏地付きです。

インナー生地の上に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。

裾部分にループタグがあるため、フックなどに引っ掛けて保管することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.