

品番：EA354BG-2

品名：[M/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmホ° リウレタン/5双)



販売価格	7,470円(税抜)／8,217円(税込)		
カタログ価格	7,470円(税抜)／8,217円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/04 02:22現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	2199ページ		



仕様

メーカー	ダイヤゴム	型番	ダイローブ20
サイズ	M	全長(mm)	300
掌周り(mm)	226	中指長さ(mm)	75
厚み	0.2mm	材質	ポリウレタン
入数	5双	用途	印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに
色	半透明		
耐油、耐溶剤性、耐摩耗性			
裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。			
極薄タイプ			
有機溶剤飛沫防止に			
パウダーフリー			
柔らかく軽い。作業性に優れます。			
使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。			
ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.