

品番：EA354BJ-53A

品名：[LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー-無/50枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,640円(税抜) / 4,004円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,640円(税抜) / 4,004円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/02 09:47現在) | | |
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | | | |



パウダー
無し

【特長】
ニトリルゴムの優れた耐油性・耐薬品性を活かした作業用手袋です。

ニトリルゴムの特性
アクリルニトリルゴムは、優れた耐油性・耐薬品性を活かした作業用手袋に最適な素材です。また、優れた弾力性と伸縮性を兼ね備えています。さらに、優れた耐摩耗性を活かした作業用手袋に最適な素材です。

| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 | 価格 |
|-------------|----|----|----|------------|
| EA354BJ-53A | LL | 箱 | 0 | 3,640円(税抜) |

仕様

| | | | |
|------|--------|------|---------------|
| メーカー | オカモト | 商品名 | メンテナンスグローブNEO |
| サイズ | LL | 全長 | 240mm |
| 掌周り | 230mm | 中指長さ | 85mm |
| 厚み | 0.17mm | 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 50枚 | | |

油、薬品に強く少し厚めタイプでもあり、機械メンテナンス等の作業に最適です。

表面に特殊なエンボス加工が施されており、油がついた部品や工具もしっかり保持する優れたグリップ力

粉なし(パウダーフリー)

左右兼用タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.