

品番：EA354BX-2

品名：[M] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)



販売価格	960円(税抜)／1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜)／1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/31 19:31現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2247ページ		



品番	EA354BX-2
品名	[M] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)
サイズ	M
材質	ケブラー繊維 コーティング:ニトリル
全長(mm)	245
中指長さ(mm)	75
掌周り(mm)	170
厚み(mm)	1.45
カラー	イエロー
ANSI規格 耐切創レベル	A4
EN388:2016規格 耐切創レベル	XD
耐摩耗性・耐油性・難燃性・軽量で通気性が良いので、内側の熱や湿気を逃がし手袋の中は快適です。	
濡れたり、油がついてもグリップ力は保持されます。	



品番	EA354BX-2
品名	[M] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)
サイズ	M
材質	ケブラー繊維 コーティング:ニトリル
全長(mm)	245
中指長さ(mm)	75
掌周り(mm)	170
厚み(mm)	1.45
カラー	イエロー
ANSI規格 耐切創レベル	A4
EN388:2016規格 耐切創レベル	XD
耐摩耗性・耐油性・難燃性・軽量で通気性が良いので、内側の熱や湿気を逃がし手袋の中は快適です。	
濡れたり、油がついてもグリップ力は保持されます。	

熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています

仕様

サイズ	M	材質	ケブラー繊維 コーティング:ニトリル
全長(mm)	245	掌周り(mm)	170
中指長さ(mm)	75	厚み(mm)	1.45
カラー	イエロー		
ANSI規格 耐切創レベルA4			
EN388:2016規格 耐切創レベルXD			
耐摩耗性・耐油性・難燃性・軽量で通気性が良いので、内側の熱や湿気を逃がし手袋の中は快適です。			
濡れたり、油がついてもグリップ力は保持されます。			

代替品

	品番 EA354GJ-26 コメント M
--	-------------------------

