

品番 : EA354DE-8

品名 : [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴ`ムコートイ`ング` /黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 240円(税抜) / 264円(税込) | | |
| カタログ価格 | 240円(税抜) / 264円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 25 (2026/05/02 23:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
| カタログページ | 2184ページ | | |



サイズについて
LL ⇨ XL、3L ⇨ 2XL
※製品と実サイズはメーカーにより若干の誤差があります。

ニトリルゴムの特性
アクリロニトリル・ブタジエン共重合体から成るニトリルゴムの特性により、優れた耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプの手袋です。また、ニトリルゴムの特性により、優れた耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプの手袋です。

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 品番 | EA354DE-8 |
| 品名 | [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴ`ムコートイ`ング` /黒) |
| メーカー | おたふく手袋 |
| サイズ | LL |
| 全長(mm) | 240 |
| 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み(mm) | 0.9 |
| 仕様 | 薄手タイプ/耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ |



仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|----------|---------------------------------|
| メーカー | おたふく手袋 | | A-32 |
| サイズ | LL | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 184 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 手袋:ポリエステル100% 掌部:ニトリルゴム | 厚み(mm) | 0.9 |
| 色 | 黒 | 仕様 | 薄手タイプ/耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ |

通気性がよくゴム部分はグリップ力、スベリ止め効果に優れた作業性の高い手袋です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.