

品番：EA354DJ-1

品名：[M/245mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)



販売価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
カタログ価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/05/02 13:41現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	2203ページ		



【注意】ニトリルゴム手袋は、油や有機溶剤に強く耐えますが、油や有機溶剤に長時間浸すと、手袋の性能が低下する可能性があります。

ニトリルゴムの特性

ニトリルゴムは、油や有機溶剤に強く耐えます。また、伸縮性に優れており、作業時の快適性を確保します。さらに、滑りにくいため、作業時の安全性を高めます。

サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	厚み(mm)
M	245	190	80	指先:0.17mm 拳部:0.15mm 袖口:0.13mm(±0.03mm)



タッチスクリーン

パウダー
無し

仕様

メーカー	シモン (Simon)	型番	4150120
商品名	NT-300	サイズ	M
全長(mm)	245	掌周り(mm)	190
中指長さ(mm)	80	厚み	指先:0.17mm 拳部:0.15mm 袖口:0.13mm(±0.03mm)
材質	ニトリルゴム	入数	50枚
用途	自動車整備・メンテナンス・オイル作業 ・工場作業に		

様々なシーンで活躍 薄手で手にフィットするニトリルゴム手袋です。

耐久性と伸縮性に優れています。

油にも滑りにくいです。

エンボス加工でがっちりグリップします。

手袋を付けたままタッチパネル使用可能

左右兼用・パウダー無

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.