


品番：EA354GA-63B

品名：[M] 手袋(ニトリルゴム/100枚)



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 05:38現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	2202ページ		



ニトリルゴムの特性  
アクリロニトリル-ブタジエン系合成ゴム製。優れた耐油性・耐薬品性・耐熱性を有し、食品衛生法に適合しています。また、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。使用前に必ず目録を参照してください。

品名	EA354GA-63B
規格	ISO 22716
材質	ニトリルゴム
色	ホワイト
厚み	0.1mm
長さ	240mm
幅	82mm
重量	5.3g/枚
入数	100枚
仕様	パウダー無し



パウダー  
無し

仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	884
サイズ	M	全長(mm)	240
掌周り(mm)	190	中指長さ(mm)	82
材質	ニトリルゴム	厚み(mm)	0.1
重量	5.3g(1枚あたり)	入数	100枚
カラー	ホワイト	仕様	パウダー無し
用途	農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。		

素手感覚が活かせる極薄手タイプ

食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。

耐油性に優れています。

手袋を脱いだり、はめたりしやすくするため、内面処理を施しています。

伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。

指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.