


品番 : EA354GB-163

品名 : [M/290mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダ-無/100枚)



販売価格	4,140円(税抜) / 4,554円(税込)		
カタログ価格	4,140円(税抜) / 4,554円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 17:48現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	2202ページ		



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	B0120
サイズ	M	全長(mm)	290
掌周り(mm)	190	中指長さ(mm)	76
材質	樹脂部: 合成ゴム(ニトリルゴム)	厚み	0.05mm
カラー	ホワイト	入数	100枚
用途	運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業など。	仕様	左右兼用/パウダ-フリータイプ

食品衛生法適合品

全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。

素手感覚が活かせる極薄手タイプです。

極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。

粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。

帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。

ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。

－使用上の注意－

- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
- ・高濃度の薬品や溶剤（ガソリン・ベンジン類）には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
- ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
- ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
- ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
- ・保管する時には直射日光を避けてください。
- ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.