

品番：EA354GD-122

品名：[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)



販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/29 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2183ページ		



ニトリルゴムの特性
 アクリロニトリル(AN)とブタジエン(BU)の共重合体であるニトリルゴムは、優れた耐油性・耐薬品性を有し、また、優れた弾力性と柔軟性を兼ね備えています。また、優れた耐摩耗性と耐切裂性にも優れています。ただし、低温では硬化し、高温では軟化する特性があります。

品番	EA354GD-122
品名	[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
メーカー	ショーワグローブ
型番	371
サイズ	M
全長(mm)	220
中指長さ(mm)	77
掌周り(mm)	195
厚み	約0.8mm
カラー	本体:ブラック 手首:ホワイト
材質	樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
用途	農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに。
注意	・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利な物を使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	371
サイズ	M	全長(mm)	220
掌周り(mm)	195	中指長さ(mm)	77
入数	1双	材質	樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み	約0.8mm	カラー	本体:ブラック 手首:ホワイト
用途	農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに。	注意	・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利な物を使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干

してください。
・保管する時には直射日光を避けてください。

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。

指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.