



品番：EA354GF-32

品名：[M/260mm] 手袋(厚手・塩化ビニール)



販売価格	390円(税抜)／ 429円(税込)		
カタログ価格	390円(税抜)／429円(税込)		
在庫数	最新在庫: 193 (2025/07/18 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2256ページ		



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	152
サイズ	M	全長(mm)	260
掌周り(mm)	215	中指長さ(mm)	77
材質	樹脂部:塩化ビニール 繊維部:レーヨン/綿	厚み(mm)	0.6
入数	1双	カラー	ブルー
用途	農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに。	注意	・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・塩化ビニール樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業

		には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
厚みのある裏毛付手袋です。		
裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。		
傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。		
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。		
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。		
裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、着脱やすくなっています。		
厚みがあるのに手になじんでやわらかく使いやすくなっています。		
こだわりの手型が、優れたフィット感を生み出します。		
傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。		
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。		

代替品

	品番	EA354GF-12
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.