

品番：EA354GJ-152

品名：[M] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)



販売価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
カタログ価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/07/06 19:58現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2187ページ		



品番	EA354GJ-152
品名	[M] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
メーカー	ショーワグローブ
型番	DURACoil 576
サイズ	M
全長(mm)	240
中指長さ(mm)	79
厚み(mm)	1.2
カラー	本体:グレー 裾:ブルー
用途	機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。



品番	EA354GJ-152
品名	[M] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
メーカー	ショーワグローブ
型番	DURACoil 576
サイズ	M
全長(mm)	240
中指長さ(mm)	79
厚み(mm)	1.2
カラー	本体:グレー 裾:ブルー
用途	機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。

仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	DURACoil 576
サイズ	M	全長(mm)	240
掌周り(mm)	200	中指長さ(mm)	79
材質	樹脂部: 合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部: ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他	厚み(mm)	1.2
入数	1双	カラー	本体:グレー 裾:ブルー
用途	機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。	注意	<ul style="list-style-type: none">・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接接触する場合は、十分注意して使用してください。・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。・絶縁機能はないため、感電のおそれ

がある電気作業には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

ANSI規格 耐切創レベルA4

EN388:2016規格 耐切創レベルXC

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。

洗濯により繰り返し使用できます。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。

独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.