

品番：EA354GJ-30

品名：[S] 手袋(耐切創/ホ°リエステル・ステンレス糸ゴムコート)



販売価格	1,060円(税抜)／1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜)／1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	S-TEX300
サイズ	S	材質	樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:ポリエステル(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム
全長(mm)	240	掌周り(mm)	195
中指長さ(mm)	74	厚み(mm)	1.6
入数	1双	重量	45g
カラー	本体:ブラック 裾:グリーン	用途	清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業などに。
ANSI規格 耐切創レベルA4			
EN388:2016規格 耐切創レベルXD			
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。			
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。			
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。			
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。			
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。			

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。

代替品



品番 EA354HB-6

コメント 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.