

品番：**EA354GJ-33**

品名：[XL] 手袋(耐切創/ホ[○]リエステル・ステンレス糸ゴ[○]ムコート)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2026/04/01 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2187ページ		



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	S-TEX300
サイズ	XL	材質	樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:ポリエステル(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム
全長(mm)	275	掌周り(mm)	245
中指長さ(mm)	82	厚み(mm)	1.6
入数	1双	重量	130g
カラー	本体:ブラック 裾:イエロー	用途	清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業などに。

ANSI規格 耐切創レベルA4

EN388:2016規格 耐切創レベルXD

ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。

手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。

繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。

代替品



品番 EA354HB-9

コメント 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.